

pinza a soffietto DHEB-33-E-U-E-P

Codice prodotto: 1320838

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	33
Corsa del soffietto	14,5 mm
Diametro min. del pezzo da stringere	34 mm
Diametro max. del pezzo da stringere	45 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto in chiusura
Funzione pinza	Adattivo
Costruzione	Membrana a contrazione Movimento guidato
Guida	Guida base
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Pressione di riposizionamento	< 1 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Intervallo medio per la sostituzione del soffietto	0,5 Mio SP
Valore indicativo del carico utile	0,7 kg
Peso	130 g
Fissaggio	Con filetto maschio Con controdado A scelta:
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	EPDM
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata