


manometro MA-15-145-M5-PSI

Codice prodotto: 132341

FESTO

Con display in psi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Scala del manometro	0 ... 145 psi
Dimensioni nominali manometro	15
Costruzione	Manometro a molla tubolare senza meccanismo di misurazione
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	5
Grado di protezione	IP53
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	M5
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale finestrilla	PC
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	10 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno