


cartuccia QSPLLKG10-1/8-U

Codice prodotto: 132862

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Diametro nominale	1,8 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L, lunga
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	2,5 g
Fissaggio	Perno di fissaggio
Attacco pneumatico 1	Cartridge 10 mm
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 1/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	23 ... 140 °F
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato