


connettore QS-V0-4

Codice prodotto: 132890

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	2,8 mm
Prova antincendio materiale	UL94 V-0 (corpo) UL94 V-0 (anello di sbloccaggio)
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	6,1 g
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 4 mm
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 4 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato Ottone