



modulo di bloccaggio EV-20/75-5

Codice prodotto: 13291

FESTO

Con funzione di richiamo



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--------------------------------|---|
| Corsa | 5 mm |
| Superficie di bloccaggio | 20x75 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Funzionamento | A semplice effetto |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 6 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 40 °C |
| Peso | 130 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |
| Materiale membrana | TPE-U(PU) |