

modulo di bloccaggio EV-20/180-5

Codice prodotto: 13293

FESTO

Con funzione di richiamo



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di bloccaggio	20x180
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	2 ... 6 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Peso	270 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M5
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)