


# raccordo a innesto NPQP-D-R14-Q4-FD-P10

Codice prodotto: 133042

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore  |
|---|---|
| Taglia  | Standard                                      |
| Diametro nominale                                   | 2,1 mm  |
| Forma   | Forma diritta                                 |
| Dimensioni contenitore                              | 10  |
| Costruzione   | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar                              |
| Fluido d'esercizio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio  | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC            | 4 - stress da corrosione molto elevato        |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-Zona III                            |
| Sicurezza alimentare                                | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente                                | -20 ... 60 °C                                 |
| Peso  | 3,5 g   |
| Fissaggio   | Esagono esterno CH14                          |
| Attacco pneumatico 1                                | Filetto maschio R1/4                          |
| Attacco pneumatico 2                                | per tubo con diametro esterno 4 mm            |
| Avvertenza sul materiale                            | Conforme a RoHS                               |
| Materiale del corpo                                 | PP  |
| Materiale fascette stringitubo                      | Acciaio inossidabile fortemente legato        |