


raccordo a innesto a Y NPQP-Y-R12-Q12-FD

Codice prodotto: 133090

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 6,2 mm |
| Forma | Forma a Y |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - stress da corrosione molto elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso | 30 g |
| Fissaggio | Esagono esterno CH22 |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio R1/2 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 12 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PP |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |