

raccordo a innesto a T NPQP-T-Q6-Q4-FD

Codice prodotto: 133177

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	2,3 mm
Forma	Forma a T
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	9 g
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 6 mm
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 4 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PP
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato