


blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-16-M1-L

Codice prodotto: 1361873

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione modulare | 12 mm |
| Numero max. posti valvola | 16 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Coppia di serraggio max., fissaggio valvola | 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio max., montaggio a parete | 5 Nm |
| Peso | 1.093 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Leghe di alluminio per lavorazione plastica |