


ventosa

VAS-75-1/4-SI-B

Codice prodotto: 1382165

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Compensatore della corsa, ventosa | 3,5 mm |
| Diametro nominale | 4 mm |
| Diametro ventosa | 75 mm |
| Volume aspirazione | 18,3 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, piatta |
| Pressione d'esercizio MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -0,07 MPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -40 ... 200 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 245 N |
| Peso | 62 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | G1/4 |
| Colore | Trasparente |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | VMQ (silicone) |