


# ventosa VASB-125-3/8-SI-B

Codice prodotto: 1387375

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	25 mm
Diametro nominale	7 mm
Diametro ventosa	125 mm
Volume aspirazione	307 cm <sup>3</sup>
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, soffiato 1,5
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	610 N
Peso	247 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	G3/8
Colore	Trasparente
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	VMQ (silicone)