


ventosa

VASB-8-M5-PUR-B

Codice prodotto: 1395637

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Compensatore della corsa, ventosa | 3,3 mm |
| Diametro nominale | 2 mm |
| Diametro ventosa | 8 mm |
| Volume aspirazione | 0,163 cm ³ |
| Diametro efficace di aspirazione | 7,1 mm |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, soffietto 1,5 |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -0,07 MPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 2,8 N |
| Peso | 4 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | M5 |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | Ottone |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | PUR |