

# ventosa

## VASB-30-1/8-PUR-B

Codice prodotto: 1395690

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	13,9 mm
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	6,18 cm <sup>3</sup>
Diametro efficace di aspirazione	24,8 mm
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, soffietto 1,5
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	34 N
Peso	14 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	G1/8
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR