


sottobase accoppiabile NAV-1/4-NPT-1C

Codice prodotto: 13998

FESTO

Con schema di foratura a norma DIN ISO 5599/1, per montaggio a batteria, attacchi inferiori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	110 mm
Pressione d'esercizio	16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	NPT1/8-27
Attacco servopilotaggio 14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 4	NPT1/4-18