


connettore femmina MSSD-E

Codice prodotto: 14098

FESTO

Per bobine magnetiche e valvole, configurazione dei fori per valvole
JMEH, MEH E MOEH.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	8 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina angolare, forma quadrata, 3 poli, Forma C
Connessione elettrica 2	Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 300 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	6 A
Raccordo per cavi	Pg7
Diametro cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3
Materiale del corpo	PA rinforzato
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale guarnizioni	NBR