

# kit parallelo EAMM-U-145-D100-140A-188-S1

Codice prodotto: 1433852

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	145
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	4.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	2 Nm
Coppia trasferibile	50 Nm
Peso	11.900 g
Codice interfaccia, attuatore	D100B
Codice interfaccia, motore in	140A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS