


supporto LNZG-16

Codice prodotto: 1434912

FESTO

Questo fissaggio può essere utilizzato anche per cilindri DNC, DNG e DNGU con flangia orientabile centrale o anello orientabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	26 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale supporto	Plastica