


**giunto**  
**EAMC-B-19-24-6-10**  
Codice prodotto: 1450210

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Diametro alloggiamento 1	6 mm
Diametro alloggiamento 2	10 mm
Taglia	19
Lunghezza nominale	24 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	1,5 Nm
Peso	12 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS