


distributore a innesto FCN-3-PK-3

Codice prodotto: 14768

FESTO

Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro nominale | 2 mm |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Attacco pneumatico 1 | per tubo con diametro esterno 4 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |