

kit soffietto EADB-V2-80-S201-300

Codice prodotto: 1489408

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro esterno | 93 mm |
| Taglia | 80 |
| Corsa | 201 ... 300 mm |
| Prolungamento dello stelo | 80 mm |
| Forma | Rotonda |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Kit soffietti Con scarico convogliato |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Resistenza ai fluidi | Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine |
| Grado di protezione | IP65 A norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Massa movimentata | 168 g |
| Peso | 365 g |
| Fissaggio | Applicabile Con perno filettato |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale adattatori | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale soffietto | NBR |
| Materiale perni filettati | Acciaio inossidabile fortemente legato |