


# contaimpulsu addizionale PZA-A-B

Codice prodotto: 14992

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Contatore meccanico con attuatore pneumatico
Riposizionamento	Pulsante manuale o segnale pneumatico
Display	a 6 posizioni
Pressione di disazionamento conteggio	0,2 ± 0,1 bar
Pressione di disazionamento azzeramento	0,15 ± 0,1 bar
Pressione di azionamento, attuatore	0,6 ± 0,2 bar
Pressione di azionamento, azzeramento	0,6 ± 0,2 bar
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Minima pressione di riposizionamento	2 bar
Durata min. impulso, attuatore	10 ms
Durata min. impulso, riposizionamento	180 ms
Durata min. pausa, attuatore	15 ms
Durata min. pausa, riposizionamento	50 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	155 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M5
Materiale del corpo	ABS