

Attuatore oscillante DRQ-80- -360-PPV-A

Codice prodotto: 150253
Prodotto in esaurimento


FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Variante con angolo di oscillazione selezionabile da 271 a 359 gradi.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Angolo di decelerazione	69 deg
Angolo di oscillazione	360 deg
Tolleranza delle posizioni terminali	4 deg
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	0,9 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	75 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,12 kgm ²
Peso	22.500 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G3/8
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)