



seniore di finecorsa SIES-QB-PS-K-L

Codice prodotto: 150488
Prodotto in esaurimento

FESTO

Induttivo, forma speciale.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Distanza di commutazione nominale	2 mm
Distanza di commutazione assicurata	1,6 mm
Fattori di riduzione	Alluminio = 0,45 Acciaio inossidabile St 18/8 = 0,8 Rame = 0,35 Ottone = 0,5 Acciaio St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Precisione di ripetizione	0,1 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Frequenza di commutazione max.	1.200 Hz
Frequenza di commutazione max., CC	1.200 Hz
Corrente d'uscita max. in funzione della temperatura	200 mA a $\leq 50^\circ\text{C}$ 150 mA a $\leq 85^\circ\text{C}$
Caduta di tensione	3,2 V
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Ondulazione residua	10 %
Corrente a vuoto	$\leq 30\text{ mA}$
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	Cavo M8x1
Lunghezza cavo	2,5 m
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Taglia	12x26x40 mm
Fissaggio	Con foro passante
Montaggio	A scomparsa
Peso	170 g
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP67
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L