

guida profilata SLZS-40- -

Codice prodotto: 150919

FESTO

Lunghezza complessiva della guida 230 mm, più corsa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Scanalatura a T per sensore di finecorsa
Lunghezza max. profilo	2.800 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Striscia di montaggio sensori
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fissaggio	Con foro passante e vite
Materiale profilo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio fortemente legato