

# Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M5-PK-3-RS-B

Codice prodotto: 151187

FESTO

per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile.



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Funzione valvola                                       | Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione  |
| Attacco pneumatico 1                                   | PK-3   |
| Attacco pneumatico 2                                   | M5   |
| Elemento di regolazione                                | Vite a testa zigrinata   |
| Tipo fissaggio   | filettata  |
| Portata nominale normale in direzione di strozzatura   | 83 l/min   |
| Portata nominale normale in direzione di non ritorno   | 72 ... 83 l/min  |
| Pressione di esercizio                                 | 0,2 ... 10 bar   |
| Temperatura ambiente                                   | -10 ... 60 °C  |
| Fluido di esercizio                                    | Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm<br>Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm |
| Posizione di montaggio                                 | qualsiasi  |
| Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar | 140 l/min  |
| Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar | 120 ... 140 l/min  |
| Temperatura del fluido                                 | -10 ... 60 °C  |
| Max. coppia di serraggio                               | 1,5 Nm   |
| Peso   | 12 g   |
| Informazioni sui materiali, perni filettati            | nichelato<br>Ottone  |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni                | NBR  |
| Informazioni sui materiali, vite di regolazione        | Ottone   |
| Informazioni sui materiali, attacco orientabile        | Zinco pressofuso   |