

regolatore di portata unidirezionale GRLA-10-UNF-B

Codice prodotto: 151572

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale dello scarico
Attacco pneumatico 1	10-32 UNF-2B
Attacco pneumatico 2	10-32 UNF-2A
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Pressione d'esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Diametro nominale	2 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS