

# unità di guida FENG-2 1/2"- -GF

Codice prodotto: 151743

FESTO

Con guida a strisciamento, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	2 1/2"
Corsa	0,4 ... 20 "
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza di spostamento	50 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	48 g
Peso a corsa 0 mm	5.540 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Materiale elemento di guida	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica