


## raccordo a L

### LJK-1/8-I/I

Codice prodotto: 151784

FESTO

Con attacco aria laterale, ruotabile di 360°.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	25 g
Fissaggio ventosa	G 1/8
Attacco per il vuoto	G1/8