


raccordo a L

LJK-1/4-I/I

Codice prodotto: 151785

FESTO

Con attacco aria laterale, ruotabile di 360°.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	50 g
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4