


flangia oscillante SZSB-25

Codice prodotto: 151925

FESTO

Per cilindri DZH- da 16 a 25-...



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	66 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale viti	Acciaio zincato