



# modulo di bloccaggio EV-10/30-3

Codice prodotto: 151993

FESTO

Con funzione di richiamo



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	3 mm
Superficie di bloccaggio	10x30
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	≤ 6 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Peso	20 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M3
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)