

cursore FKG-25-B

Codice prodotto: 15234

FESTO

Per evitare momenti flettenti del cursore di attuatori lineari DGO e per compensare errori di allineamento di carichi paralleli.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|-----------------------------------|
| Taglia | 25 |
| Deviazione radiale +/- | 1 mm |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 120 °C |
| Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/- | 600 N |
| Peso | 511 g |
| Materiale cursore | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale forcella | Acciaio, zincato |
| Materiale elemento scorrevole | Ottone |