


## cursore FKG-40-B

Codice prodotto: 15235

FESTO

Per evitare momenti flettenti del cursore di attuatori lineari DGO e per compensare errori di allineamento di carichi paralleli.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Deviazione radiale +/-	1 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	1.600 N
Peso	1.227 g
Materiale cursore	Lega di alluminio anodizzato
Materiale forcella	Acciaio, zincato
Materiale elemento scorrevole	Ottone