

# innesto multiplo KSV6-7

Codice prodotto: 152506

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	6 mm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Numero max. di attacchi	7
Attacco pneumatico	PK-6
Colore	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS