


sottobase angolare accoppiabile NAVW-1/2-NPT-3

Codice prodotto: 152794

FESTO

Con configurazione dei fori a norme DIN ISO 5599/1, per montaggio a batteria, attacchi laterali e inferiori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	190 mm
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	1/8 NPT
Attacco servopilotaggio 14	1/8 NPT
Attacco pneumatico 1	1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	1/2 NPT
Attacco pneumatico 4	1/2 NPT