


valvola unidirezionale HA-3/8-QS-10

Codice prodotto: 153456

FESTO

Portata dal filetto maschio verso l'attacco a innesto QS.
Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	R3/8
Attacco pneumatico 2	QS-10
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale	1.740 l/min
Pressione d'esercizio	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	Alluminio anodizzato
Colore corpo contenitore	Argento
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Pressione differenziale min., in apertura	0,1 bar
Pressione differenziale min., in chiusura	0,2 bar
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	47 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS