


Tappo QSMC-1/8H-U

Codice prodotto: 153924

FESTO

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	0,5 g
Attacco pneumatico 1	Bussola a innesto QS-1/8"
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT