


supporto sensore DASI-Q11-40-A-SR

Codice prodotto: 1548054

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Forma	Per scanalatura a T
Costruzione	Striscia di montaggio sensori
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	62 g
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T Con foro passante e vite Con tasselli scorrevoli
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio zincato