


contaimpulsì a preselezione PZV-E-C

Codice prodotto: 15608

FESTO

Decrescente, con reset pneumatico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Contatore meccanico con attuatore pneumatico
Riposizionamento	Pulsante manuale o segnale pneumatico
Display	a 5 posizioni
Pressione di disazionamento conteggio	$0,2 \pm 0,1$ bar
Pressione di disazionamento azzeramento	$0,15 \pm 0,1$ bar
Pressione di azionamento, attuatore	$0,6 \pm 0,2$ bar
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Minima pressione di riposizionamento	2 bar
Durata min. impulso, attuatore	10 ms
Durata min. impulso, riposizionamento	180 ms
Durata min. pausa, attuatore	15 ms
Durata min. pausa, riposizionamento	50 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	150 g
Fissaggio	Montaggio a pannello
Attacco pneumatico	M5