



riduttore di pressione per bassa pressione LR-3,3

Codice prodotto: 15717

FESTO

senza sottobase



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Fissaggio	Montaggio a pannello
Portata nominale normale	150 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	POM
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a membrana Con scarico secondario
Pressione d'esercizio	10 bar 145 psi
Isteresi di pressione max.	0,3 bar
Pressione di pilotaggio	8 bar 120 psi
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Materiale guarnizioni	NBR TPE-A TPE-U(PU)