

fissaggio a flangia FUA-20

Codice prodotto: 157300

FESTO

Per cilindri ADVU, AEUU, ADVUP e ADVUT.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	77 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio zincato