


tester per sensori SM-TEST-1

Codice prodotto: 158481

FESTO

Per sensori e fincorsa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Intervallo tensione d'esercizio CC	12 ... 20 V
Alimentazione di tensione	Due batterie rettangolari da 9 V
Indicatore stato di "pronto"	LED verde
Grado di protezione	IP20
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L