


cilindro compatto EMMLZ-25-15-P-A

Codice prodotto: 158704

FESTO

Antirodotto, per rilevamento posizioni, numerose possibilità di montaggio ("multimount"), con ammortizzazione a finecorsa.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 15 mm |
| Diametro pistone | 25 mm |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Funzionamento | A semplice effetto in trazione |
| Costruzione | Pistone Stelo Canna profilata |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo su un lato |
| Protezione antirotativa/guida | Stelo di guida con giogo |
| Pressione d'esercizio | 1,5 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Coppia di serraggio del fissaggio attuatore | 8 Nm +10 % |
| Forza teorica a 6 bar | 179 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 179 N |
| Fissaggio | A scelta: Con foro passante Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Materiale testata | Ottone |
| Materiale guarnizioni | TPE-U(PU) |
| Materiale del corpo | Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile fortemente legato |