


# Ventosa a soffietto VASB-55-1/4-SI

Codice prodotto: 158980

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.  
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Diametro ventosa	55 mm
Diametro efficace di aspirazione	44 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffietto 1,5
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	106 N
Peso	26 g
Filettatura di fissaggio	G1/4
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)