



pressostato PEV-1/4-A-SW27

Codice prodotto: 159259

FESTO

apre o chiude un circuito elettrico al raggiungimento di un determinato valore di pressione. Punto di commutazione della pressione regolabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Intervallo di misurazione della pressione	1 ... 10 bar
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 100 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Frequenza di commutazione max.	3 Hz
Tensione max. uscita di commutazione CA	250 V
Tensione max. uscita di commutazione CC	250 V
Corrente di uscita max.	4.000 mA
Intervallo tensione d'esercizio CC	12 ... 250 V
Connessione elettrica	4 poli Connettore maschio
Fissaggio	Avvitabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	138 g
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale membrana	NBR
Intervallo di regolazione valori di soglia	1 ... 10 bar
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L