


ammortizzatore YSR-32-60-C

Codice prodotto: 160274

FESTO

Autoregolante



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Taglia | 32 |
| Corsa | 60 mm |
| Ammortizzazione | Autoregolante |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Velocità di impatto max. | 3 m/s |
| Tempo di riposizionamento breve | 0,5 s |
| Tempo di riposizionamento lungo | 1 s |
| Funzionamento | A semplice effetto In spinta |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Corsa di decelerazione | 60 mm |
| Max. forza d'arresto | 6.000 N |
| Consumo max. di energia per corsa | 380 J |
| Consumo max. di energia per ora | 220.000 J |
| Energia residua max. | 2 J |
| Forza di riposizionamento | 20 N |
| Peso | 1.220 g |
| Fissaggio | Con controdado |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |