

# Cilindro compatto AEVUZ-1 1/4"- -A-P-A

Codice prodotto: 160634

FESTO

per rilevamento senza contatto. Stelo con filetto maschio.  
Il dado per il filetto dello stelo è incluso nella fornitura.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,2 ... 1 "
Diametro pistone	1 1/4"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a semplice effetto in trazione
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Pressione di esercizio	11,6 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza teorica a 6 bar, in spinta	382 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	49 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	9 g
Peso a corsa 0 mm	300 g
Attacco pneumatico	NPT1/8-27
Pressione di esercizio [psi]	11,6 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica