

# anello di tenuta OL-M12

Codice prodotto: 161182

FESTO

A tenuta



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore                            |
|--|-----------------------------------|
| Basato sulla norma                                       | ISO 16030                         |
| Dimensioni contenitore                                   | 1                                 |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 30 bar                  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - stress da corrosione moderato |
| Temperatura ambiente                                     | -40 ... 100 °C                    |
| Serraggio manuale a temperatura ambiente                 | Sì                                |
| Coppia di serraggio nominale                             | 13,5 Nm                           |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale                  | ± 20 %                            |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                   |