



Valvola unidirezionale HGL-M5

Codice prodotto: 161779

FESTO

con anello di tenuta OL.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno bloccabile
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale	108 l/min
Pressione di esercizio	0,5 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata filtrata Aria compressa essiccata, filtrata e lubrificata
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Max. coppia di serraggio	1,5 Nm
Peso	20 g
Attacco aria di pilotaggio 21	M5
Informazioni sul materiale dei perni filettati	Acciaio
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	NBR